

**Hitra spojka Z notranjim navojem, Priključni notranji navoj: 3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG0171 3/8
GTIN	4067263138099
Razred artikla	00N

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Pretok	1000 l/min
Priključni notranji navoj	3/8 col
Vrsta izdelka	Spojka

Pribor

Hitra spojkaZ notranjim navojem Priključni notranji navoj
3/8 col

080171 3/8