

HOLEX**Hitra spojka S cevnim priključkom, Notranji Ø cevnega priključka: 9mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG0172 9 |
| GTIN | 4067263138129 |
| Razred artikla | 00N |

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|------------|
| Maksimalni obratovalni tlak | 35 bar |
| Pretok | 1000 l/min |
| Notranji Ø cevnega priključka | 9 mm |
| Vrsta izdelka | Spojka |

Pribor

Hitra spojkaS cevnim priključkom Notranji Ø cevnega priključka 9 mm

080172 9