

HOLEX**Hitra spojka S cevnim priključkom, Notranji Ø cevnega priključka: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG0172 13
GTIN	4067263138136
Razred artikla	00N

Opis**Izvedba:**

Hitre spojke NW 7,2. Pretočna zmogljivost 1000 l/min (zrak). Material medenina (svetla). Delovni tlak: PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Lastnosti:

Vsebina 10 kos

Tehnični opis

Pretok	1000 l/min
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Notranji Ø cevnega priključka	13 mm
Vrsta izdelka	Spojka

Pribor

Hitra spojkaS cevnim priključkom Notranji Ø cevnega priključka 13 mm

080172 13