

HOLEX**Industrijska spojka Zunanji navoj, Priključni zunanji navoj: 1/4col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG0230 1/4
GTIN	4067263138235
Razred artikla	00N

Opis**Izvedba:**

Industrijska spojka, zasnovana za optimiziran, velik pretok 2000 l/min (zrak), **NW 7,8**. Kakovostna in robustna hitra spojka z enostranskim zapiranjem. Ventil, primeren za pretok, izjemno visoke vrednosti pretoka, majhen upad tlaka, dolga življenjska doba, velika obratovalna varnost in popolna tesnost.

PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od -20 °C do +100 °C.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Material:

Nikljana medenina, tulka iz kaljenega in ponikljanega jekla.

Tehnični opis

Material	medenina
Priključni zunanji navoj	1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak	35 bar
Pretok	2000 l/min

Vrsta izdelka

Spojka

PriborIndustrijska spojkaZunanji navoj Priključni zunanji navoj
1/4 col

080230 1/4