

HOLEX**LED-žepna svetilka v obliki pisala z baterijo, Tip: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1359 120
GTIN	4067263137344
Razred artikla	00N

Opis**Izvedba:**

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Dvostopenjsko stikalo** z dodatno **funkcijo Boost** zagotavlja **izjemno svetilnost** v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.

- **Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.**
- **Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.**
- **Polnilna vtičnica USB-C.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **S fokusirno glavo svetilke.**

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem. Z zanko za roko.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	0,32 Ah
Daljša trajanje osvetlitve	30 s
Čas obratovanja	1 h
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Ø glave	18 mm
Vrednost CRI	>80
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Svetlobni tok, stopnja 2	30 lm
Celotna dolžina	112 - 120 mm
Svetlobni tok	80 lm
Število vključenih akumulatorjev	5
Masa	29,5 g
Napetost akumulatorja	3,7 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Sijalke	LED-svetilka
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Svetlobni tok Boost	130 lm
Zamenljiv akumulator	da
Čas delovanja v 2. stopnji	3 h
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

LED-žepna svetilka v obliki pisala z baterijo Tip 120	081360 120
Nadomestni akumulatorji 10440	081365 10440