



Garnitura kompaktnih vpenjalnikov, Maksimalna vpenjalna sila: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

370112 12

GTIN

2050002081925

Razred artikla

35A

Opis

Izvedba:

Namestite kompaktni vpenjalnik na mizo stroja s kompletom za pritrditev 7640BFS, ga pozicionirajte in pritrdite na mizo stroja s predpisanim navorom.

Vpnite obdelovanca (upoštevajte navor).

Brezstopenjsko nastavljiv vpenjalni element iz legiranega kaljenega jekla. Črna pocinkana izvedba v kaljeni fini litini. Z montažnim kompletom 7640BFS in pritrjenim, gladkim tlačnim delom.

Prednosti:

- **Brezstopenjsko vpenjanje.**
- **Vpenjalne sile 12 kN.**
- **Kompaktna izvedba.**
- **Višinska skala omogoča hitro prednastavljanje višine vpenjanja.**
- **Pritisni kos montiran tako, da ga ne morete izgubiti.**
- **Odpornost na umazanijo in odrezke.**
- **Ukrivljena vpenjalna roka zagotavlja navpično, procesno varno vpenjanje pritrtilnega vijaka z opredeljenim navorom.**
- **Kompaktni vpenjalnik je mogoče brez vijakov povezati z vmesnim elementom 7640Z z novim hitrim zapiranjem.**

Obseg dobave:

2 kompaktna vpenjalnika in ena skodelica.

Tehnični opis

Širina B	47,5 mm
Višina H	81 mm
Maksimalna vpenjalna sila	12 kN
Prevesna dolžina A	59,5 mm
Vpenjalna višina S	103,5 mm
Dolžina L	107 mm
Maksimalni vrtilni moment	100 Nm
Vrsta izdelka	Kompaktni vpenjalnik

Pribor

Podloge za kompaktne vpenjalnike Višina H 80 mm	370146 80
Garnitura pritisknih kosov, 3-delna Tip 3	370148 3