

Neskončna zanka, modre barve, 8000 kg, Uporabna dolžina: 5m**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086280 5
GTIN	4049924501800
Razred artikla	08Z

Opis**Izvedba:**

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Napotek:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Tehnični opis

Uporabna dolžina	5 m
Dolžina obsega	10 m
Širina zanke	90 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL	8000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL	6400 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°	16000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 – 45°	11200 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°	8000 kg
Vrsta izdelka	Neskončne tovarne zanke

