

**Vpenjalni trn KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 63mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239022 63
GTIN	4047109003569
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

- Vpenjalo centrirano na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

**Standard:****DIN 69893****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	51 mm
ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	63 mm
Prevesna dolžina A	80 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Držalo	ABS
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
z notranjim hlajenjem	da
Zunanji Ø d <sub>1</sub>	100 mm
Vrsta izdelka	ABS-trn

