



Garnitura orodij MicroKom BluFlex® 2, Območje Ø vretena: 6-125mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238394 6-125
GTIN	4047109222762
Razred artikla	27G

Opis

Obseg dobave:

po 1 držalo za obračalne ploščice: M05 20101

M05 20151

1 mostiček: M05 80101

1 telo z zobatimi zarezami: M05 90100

1 polnilni kos: M05 90501

po 1 držalo za notranje struženje: B05 20100 vel. Ø 6–10 mm

B05 20140 vel. Ø 10–14 mm

B05 20180 vel. Ø 14–18 mm

B05 20220 vel. Ø 18–22 mm

B05 20260 vel. Ø 22–26 mm

4 obračalni ploščici: TOGX 090204EN-14 BK60 art. W57 14140.0460

po 2 obračalni ploščici: TOGX 140304EN-14 BK60 art. W57 26140.0460

TOGX 06T102EN-14 BK60 art. W57 04140.0260

WOHX 02T001EL-G12 BK6440 art. W00 04120.016440

po 1 ključ s T-ročajem: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

z notranjim hlajenjem: da

Tehnični opis

Območje Ø vretena	6 - 125 mm
Držalo	ABS
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Mostiček za MicroKom® hi.flex in MicroKom BluFlex® 2 Območje Ø vretena 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------