

 **KOMET****Vpenjalni trn KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239000 32
GTIN	4047109045088
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

- **Oblika AD/B**
- **Vpenjalo, centrirano na Q 6,3 pri 8000 1/min.**
- **Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.**

Standard:**DIN 69871****Obseg dobave:****Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	19 mm
Prevesna dolžina A	50 mm
ABS®, Ø držala D _s	32 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Držalo	ABS
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	ABS-trn