

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	16 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica	259031 35
Vijak kolenske ročice	259018 11
Garnitura vzmeti	259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 4
Dolžina glave L ₁	33 mm
Kolenska ročica	259015 12
Velikost držala	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2525M16
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 4	259047 4
Garnitura vzmeti10-del. Tip 6	259044 6
Vijak kolenske ročice Tip 11	259018 11
Kolenska ročica Tip 12	259015 12
Podložna ploščica Tip 35	259031 35