

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L ₁	33 mm
Spona, vijak, vzmet	259035 2
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 10
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2525M12
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Vijak za podložno ploščico Tip 10	259025 10
Vpenjalni krak Tip 2	259035 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500