



## Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Easy, Tip: 6



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 082003 6      |
| GTIN                  | 4250004100688 |
| Razred artikla        | 04S           |

### Opis

#### Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljive in za začetnike – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Easy.

- **2 ultrazvočnih načinov.**
- **Temperaturo je mogoče nastaviti v korakih po 5 °C.**
- **Elektronsko izbirno stikalo in LED-prikaz vseh stanj delovanja.**
- **Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.**
- **Kad iz vlečenega legiranega jekla.**

#### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

#### Obseg dobave:

Brez vložne košare.

#### Napotek:

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015–088019. Primerno vložno košaro najdete pod št. 082101.

### Tehnični opis

## Podatkovni list

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Napajanje                 | Omrežno napajanje            |
| Vrsta IP-zaščite          | IP 20                        |
| Oznaka proizvajalca       | Elmasonic Easy 6L            |
| Višina čistilne kadi      | 145 mm                       |
| Priporočena količina dela | 4,3 l                        |
| Nazivna napetost          | 220 - 240 V                  |
| Dolžina naprave           | 370 mm                       |
| Širina čistilne kadi      | 130 mm                       |
| Zmogljivost segrevanja    | 400 W                        |
| Višina naprave            | 280 mm                       |
| Dolžina čistilne kadi     | 280 mm                       |
| Poraba moči               | 150 W                        |
| Dolžina košare            | 255 mm                       |
| Širina naprave            | 225 mm                       |
| Masa                      | 5,1 kg                       |
| Prostornina               | 5,9 l                        |
| Širina košare             | 105 mm                       |
| Vrsta izdelka             | Ultrazvočne čistilne naprave |