



Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Easy, Tip: 18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082003 18
GTIN	4250004100718
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti. Zmogljive in za začetnike – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Easy.

- **2 ultrazvočnih načinov.**
- **Temperaturo je mogoče nastaviti v korakih po 5 °C.**
- **Elektronsko izbirno stikalo in LED-prikaz vseh stanj delovanja.**
- **Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.**
- **Kad iz vlečenega legiranega jekla.**

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Napotek:

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod št. 088015–088019.

Tehnični opis

Dolžina košare	280 mm
Dolžina naprave	405 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Poraba moči	200 W
Dolžina čistilne kadi	300 mm
Oznaka proizvajalca	Elmasonic Easy 18L
Širina košare	255 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	220 - 240 V
Širina čistilne kadi	270 mm
Višina naprave	330 mm
Višina čistilne kadi	195 mm
Masa	8,5 kg
Zmogljivost segrevanja	800 W
Priporočena količina dela	14,2 l
Širina naprave	375 mm
Prostornina	17,8 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave