



Sušilnik, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082005 3
GTIN	4250004103702
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Sušilniki Elma Dry so namenjeni za uporabo v proizvodnji, delavnici in na servisih. Po čiščenju v ultrazvočni kopeli se očiščene dele v košari Elma najprej izpere v koritu Elma Sink (art. 082004) in nato preprosto in udobno posuši v sušilniku Elma Dry, opremljenem s **puhali hladnega in vročega zraka (70 °C)**, s katerimi je mogoče nežno posušiti tudi občutljive dele. V načinu delovanja s hladnim zrakom se lahko deli hitro ohladijo. Pokrov ima prezračevalne reže, ki ustvarjajo kar največjo turbulenco zraka in odvajajo vlažen zrak navzven. Hkrati pokrov zmanjšuje porabo energije. **Filter za prah** na dnu je zamenljiv in preprečuje ponovno onesnaženje očiščenih delov s prahom iz zraka v prostoru (finost filtra 33 ppi). Zaradi varnostne zaustavitve, ko je dosežena mejna temperatura, so naprave Elma Dry **zelo varne za uporabnika in prijazne do materiala**.

Primerno za:

Košara art. 082101: Vel. 3

Obseg dobave:

Brez vložne košare. 1× Elma Dry 30; 1× pokrov; 1× napajalni kabel s priključkom za hladilno napravo (dolžine 2 m); 1× navodila za uporabo.

Napotek:

Primerne vložne košare najdete pod št. 082101.

Tehnični opis

Podatkovni list

Širina naprave	186 mm
Širina čistilne kadi	120 mm
Poraba moči	500 W
Masa	3,6 kg
Dolžina košare	220 mm
Višina naprave	219 mm
Dolžina naprave	300 mm
Stikalo za vklop-izklop	da
Višina čistilne kadi	95 mm
Prostornina	3 l
Dolžina čistilne kadi	220 mm
Nazivna napetost	220 - 240 V
Oznaka proizvajalca	Elma Dry 30
Napajanje	Omrežno napajanje
Zmogljivost segrevanja	480 W
Pretok zraka	160 m ³ /h
Čas segrevanja	~ 15 min
Maksimalna temperatura	70 °C
Največja obremenitev	1 kg
Vrsta izdelka	Čistilne naprave