

Garant**Držalo za zunanje struženje QuickTurn, desno, Velikost držala / ploščice:
25/12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Razred artikla	21U

Opis

Uporaba:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno skrajšanje dodatnega časa.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DCLNR/L 2525M12

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 32 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Podložna ploščica: 259031 3

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Vpenjalna spona	259038 7
Vijak za podložno ploščico	259025 4
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica	259031 3
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2525M12
Velikost ploščice	12 mm

Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L ₁	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	desno
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona Tip 11	259038 11
Vpenjalna spona Tip 7	259038 7
Vpenjalna spona	259531
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica	259201
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
Vijak za podložno ploščico	259171
Podložna ploščica Tip 3	259031 3
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalna spona	259351