

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	259031 2
Vijak kolenske ročice	259018 2
ISO-oznaka držala	PCLNR/L 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Dolžina glave L ₁	28 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Kolenska ročica	259015 2
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2