



## Digitalni merilnik naklona $\mu$ Level 100, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

467573 1

GTIN

Razred artikla

40W

### Opis

#### Izvedba:

Natančna poravnava strojev je ključnega pomena za montažo in nadzor kakovosti.  $\mu$ Level® II znamke Status Pro vam omogoča hitro in učinkovito doseganje natančnosti 0,001 mm/m. Sistem je umerjen in pripravljen za uporabo v eni minuti, kar je idealno za neposredne meritve na kraju samem. Ohišje naprave  $\mu$ Level® II je nameščeno v plavajočem položaju, kar pomeni, da napetosti zaradi temperaturnih razlik ni mogoče prenesti na podstavek.

#### Prednosti:

- **Dva razreda natančnosti:** Izbirate lahko med 1  $\mu$ m/m ali 10  $\mu$ m/m, odvisno od vaših zahtev.
- **Plavajoče ohišje:** Napetosti zaradi temperaturnih razlik ni mogoče prenesti na podnožje.
- **LED-lučka nagiba:** Enostavno odčitavanje in takojšnje povratne informacije.
- **Na olje odporna nadzorna plošča.**
- **Vrata USB in povezava Bluetooth:** Prilagodljivost in enostavnost obdelave podatkov.
- **Brezžična povezava s programsko opremo:** Priročna in učinkovita obdelava podatkov.
- **Enostavna struktura menija,** da se preprečijo napake upravljavca.
- **Nosilni ročaj:** Tri stopnje nagiba in možnost snetja za vsestransko uporabo.
- **Zajemanje napak naklona in kotaljenja.**
- **Diferencialne in avtomatizirane meritve.**

#### Obseg dobave:

Merilnik naklona, oddaljeni prikaz, kovček, polnilnik, napajalnik, akumulatorska baterija.

## Tehnični opis

Dolžina	150 mm
Višina	170 mm
Širina	47 mm
Področje uporabe	$\pm 10$ mm/m
Točnost	$\pm 1$ $\mu\text{m}/\text{m} + 0,05\%$ mm/m
Vrsta izdelka	Merilnik naklona