



Digitalni merilnik naklona μ Level 100, Tip: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

467573 10

GTIN

Razred artikla

40W

Opis

Izvedba:

Natančna poravnava strojev je ključnega pomena za montažo in nadzor kakovosti. μ Level® II znamke Status Pro vam omogoča hitro in učinkovito doseganje natančnosti 0,001 mm/m. Sistem je umerjen in pripravljen za uporabo v eni minuti, kar je idealno za neposredne meritve na kraju samem. Ohišje naprave μ Level® II je nameščeno v plavajočem položaju, kar pomeni, da napetosti zaradi temperaturnih razlik ni mogoče prenesti na podstavek.

Prednosti:

- **Dva razreda natančnosti:** Izbirate lahko med 1 μ m/m ali 10 μ m/m, odvisno od vaših zahtev.
- **Plavajoče ohišje:** Napetosti zaradi temperaturnih razlik ni mogoče prenesti na podnožje.
- **LED-lučka nagiba:** Enostavno odčitavanje in takojšnje povratne informacije.
- **Na olje odporna nadzorna plošča.**
- **Vrata USB in povezava Bluetooth:** Prilagodljivost in enostavnost obdelave podatkov.
- **Brezžična povezava s programsko opremo:** Priročna in učinkovita obdelava podatkov.
- **Enostavna struktura menija,** da se preprečijo napake upravljavca.
- **Nosilni ročaj:** Tri stopnje nagiba in možnost snetja za vsestransko uporabo.
- **Zajemanje napak naklona in kotaljenja.**
- **Diferencialne in avtomatizirane meritve.**

Obseg dobave:

Merilnik naklona, oddaljeni prikaz, kovček, polnilnik, napajalnik, akumulatorska baterija.

Tehnični opis

Širina	47 mm
Višina	170 mm
Dolžina	150 mm
Področje uporabe	± 10 mm/m
Točnost	± 10 $\mu\text{m}/\text{m} + 0,05\%$ mm/m
Vrsta izdelka	Merilnik naklona