

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Podložna ploščica	259031 2
Velikost ploščice	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
Dolžina glave L <sub>1</sub>	33 mm
Velikost držala	25 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Kolenska ročica	259015 2
ISO-oznaka držala	PCBNR/L 2525M12
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne

Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2