

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Kolenska ročica	259015 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
ISO-oznaka držala	A25R PCLNR/L12
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Vijak kolenske ročice	259018 8
Garnitura vzmeti	259044 2
Srednji premik L ₃	17 mm
Podložna ploščica	259031 2
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	32 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L ₂	24 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D _s	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijak kolenske ročice Tip 8	259018 8
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500