


 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7935, Oznaka tip W83: 13-130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236576 13-130
GTIN	4047109229518
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

**Napotek:**

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.

**Tehnični opis**

Oznaka	13-130
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 050204
Serijska	KUB Quatron®
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7935
Tip	Inox
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	S
mokro maks.	primerno		