

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6115, Oznaka tip W83: 32-000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236560 32-000
GTIN	4047109074446
Razred artikla	24Q

Opis**Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500 – 235505.

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtnje v polno!

Tip: GG(G)

ISO-oznaka obračalne ploščice: SOEX 090408

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,2 mm/v

Tehnični opis

Oznaka	32-000
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 090408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK6115

Tip	GG(G)
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	60 m/min	H
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		