

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 50/12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Razred artikla	21T

Opis

Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 2
ISO-oznaka držala	A50U PCLNR/L12
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Srednji premik L_3	35 mm
Podložna ploščica	259031 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Kolenska ročica	259015 2
Celotna dolžina L	350 mm
Višina vpenjanja L_2	48 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	50 mm

Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500