

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6115, Oznaka tip W83: 44-000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236560 44-000
GTIN	4047109074453
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

**Napotek:**

**Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500 – 235505.**

**Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtnje v polno!**

Tip: GG(G)

ISO-oznaka obračalne ploščice: SOEX 120508

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm/v

**Tehnični opis**

Oznaka	44-000
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 120508
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK6115

Tip	GG(G)
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	60 m/min	H
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		