

**Garant**
**Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem kratki, Tip: 10**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239740 10
GTIN	4045197596208
Razred artikla	23A

**Opis**
**Izvedba:**

**Povrtala prirejena za NC-stroje** z ravnim  $\emptyset$  držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

**Napotek:**

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za  $\emptyset$  skožnje izvrtine: 10 - 12,7 mm

za  $\emptyset$  zaprte izvrtine: 14 - 16,2 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Uporabna dolžina  $L_1$ : 35 mm

$\emptyset$  držala  $D_s$  h6: 16 mm

priporočeni zatezni moment: 5 Nm

**Tehnični opis**

za $\emptyset$ zaprte izvrtine	14 - 16,2 mm
$\emptyset$ držala $D_s$ h6	16 mm
za $\emptyset$ skožnje izvrtine	10 - 12,7 mm
Uporabna dolžina $L_1$	35 mm
priporočeni zatezni moment	5 Nm
Celotna dolžina L	90 mm
Serijska	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje