

**Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK7710, Oznaka tip W83: 32-210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236554 32-210
GTIN	4047109085596
Razred artikla	24Q

**Opis****Izvedba:**

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

**Napotek:**

**Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500 – 235505.**

**Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtnje v polno!**

Tip: Alu

ISO-oznaka obračalne ploščice: SOEX 090408

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/v

**Tehnični opis**

Oznaka	32-210
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOEX 090408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	BK7710

Tip	Alu
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	S
CuZn	primerno	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno	150 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		