

Garant**Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem kratki, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239740 12
GTIN	4045197596215
Razred artikla	23A

Opis**Izvedba:**

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim \emptyset držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Napotek:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za \emptyset skožnje izvrtine: 12,71 - 17,2 mm

za \emptyset zaprte izvrtine: 16,21 - 21,2 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Uporabna dolžina L₁: 47 mm

\emptyset držala D_s h6: 16 mm

priporočeni zatezni moment: 10 Nm

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	47 mm
\emptyset držala D _s h6	16 mm
za \emptyset skožnje izvrtine	12,71 - 17,2 mm
za \emptyset zaprte izvrtine	16,21 - 21,2 mm
priporočeni zatezni moment	10 Nm
Celotna dolžina L	100 mm
Serijska	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje