

**Garant**
**Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem kratki, Tip: 20**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239740 20
GTIN	4045197700315
Razred artikla	23A

**Opis**
**Izvedba:**

**Povrtala prirejena za NC-stroje** z ravnim  $\emptyset$  držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

**Napotek:**

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za  $\emptyset$  skozi izvrtine: 21,21 - 26,2 mm

za  $\emptyset$  zaprte izvrtine: 25,21 - 30,2 mm

Celotna dolžina L: 140 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 78 mm

$\emptyset$  držala D<sub>s</sub> h6: 25 mm

priporočeni zatezni moment: 20 Nm

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	78 mm
$\emptyset$ držala D <sub>s</sub> h6	25 mm
za $\emptyset$ skozi izvrtine	21,21 - 26,2 mm
za $\emptyset$ zaprte izvrtine	25,21 - 30,2 mm
priporočeni zatezni moment	20 Nm
Celotna dolžina L	140 mm
Serija	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje