

Garant
Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem dolgi, Tip: 10

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239745 10
GTIN	4045197593238
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim \emptyset držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Napotek:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za \emptyset skožnje izvrtine: 10 - 12,7 mm

za \emptyset zaprte izvrtine: 14 - 16,2 mm

Celotna dolžina L: 120 mm

Uporabna dolžina L₁: 65 mm

\emptyset držala D_s h6: 16 mm

priporočeni zatezni moment: 5 Nm

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	65 mm
za \emptyset skožnje izvrtine	10 - 12,7 mm
za \emptyset zaprte izvrtine	14 - 16,2 mm
\emptyset držala D _s h6	16 mm
priporočeni zatezni moment	5 Nm
Celotna dolžina L	120 mm
Serija	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje