

Garant**CN.G 09T304, Zvrst: HB7415**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250150 HB7415
GTIN	4045197662972
Razred artikla	21G

Opis

CN.G 09T304 HB7415 Zvrst: HB7415

Lomilec odrezkov: TIM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 70 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 70 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	TIM
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Globina reza a_p	1 - 4 mm
Glavna uporaba	S

Zvrst	HB7415
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje