

**Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, Ø: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085937 22
GTIN	4069515000000
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

Tehnični opis

Navoj	M4
Višina z navojem	12,5 mm
Ø	22 mm
Nazivna sila držanja	50 N
Površina materiala	gumirano
Višina	6 mm
Material magnetnega jedra	Neodim

Vrsta izdelka

Ploščati prijemalni magnet