

Garant
CNMG 120412, Zvrst: HB7215


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250160 HB7215
GTIN	4045197661364
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7215 Zvrst: HB7215
 Lomilec odrezkov: GM
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 1 - 5 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 180 - 300 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Glavna uporaba	K
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 300 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	GM

Zvrst	HB7215
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje