



**Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom, Neodim, Ø: 22mm**



**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085938 22
GTIN	4069515000048
Razred artikla	08Q

**Opis**

**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
- Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
- Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
- Magnetno jedro iz neodima.

**Uporaba:**

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

**Napotek:**

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

**Tehnični opis**

Nazivna sila držanja	50 N
Površina materiala	gumirano
Višina z navojem	11 mm
Puša z navojem	da
Višina	6 mm
Ø	22 mm

Navoj	M4
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

**Ustreznih izdelkov**

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/085938-22>