

Garant GRIDLINE

ESD-predal, 36×24G, Predal s prednjo višino: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	972474 250
GTIN	4069515000369
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

Obseg dobave:

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD prašno barvano**.

Tehnični opis

Nosilnost predalov/polic	50 kg
Uporabna višina	225 mm
Uporabna globina	600 mm
Uporabna globina v G	24
Uporabna širina	900 mm
Prednja višina	250 mm
Uporabna površina predalov v G	36×24
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Masa	24 kg

Podatkovni list

Uporabna širina v G	36
Področje uporabe	Omara za orodje
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Predal