

**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,06 - 0,42 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	180 - 590 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	WP
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje