

Garant**CNMG 120416, Zvrst: HB7215**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250162 HB7215
GTIN	4045197661425
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7215 Zvrst: HB7215
Lomilec odrezkov: GM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 1 - 5 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 180 - 300 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 300 m/min
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	K
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	GM
Globina reza a_p	1 - 5 mm

Zvrst	HB7215
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje