



Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo, kratko, za Ø povrtalne glave D: 42-51,99mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239880 42-51,99
GTIN	4047109254725
Razred artikla	27E

Opis

Primerno za :

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.

Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

z notranjim hlajenjem: da

Prevesna dolžina A: 120 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 180 mm

Dolžina držala L_s : 60 mm

Ø držala D_s h6: 32 mm

Pritezni čep art. 239900: 5

Viličasti ključ art. 239901: SW10

Tehnični opis

Prevesna dolžina A	120 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	180 mm
Dolžina držala L_s	60 mm
Viličasti ključ art. 239901	SW10
Ključ za upravljanje art. 239902	SW4 (10 Nm)
Pritezni čep art. 239900	5
za Ø povrtalne glave D	42 - 51,99 mm

Ø držala D _s h6	32 mm
Izvedba držala	kratko
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Povrtalo

Pribor

Ključ za pritezne čepe Pogon SW10	239901 SW10
Pritezni čep Tip 5	239900 5