



## Držalo KOMET Reamax® TS DAH® Zero Cilindrično držalo, kratko, za Ø povrtalne glave D: 22-26,99mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239930 22-26,99
GTIN	
Razred artikla	27E

### Opis

#### Izvedba:

Držalo je prednapeto in nastavljeno na krožni tek < 0,005 mm. Za natančnosti krožnega teka < 3 µm, daljšo življenjsko dobo orodja in višjo procesno varnost.

#### Primerno za:

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Obseg dobave:

Držalo vklj. s pritezni čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje. Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

### Tehnični opis

Dolžina držala L <sub>s</sub>	50 mm
Pritezni čep art. 239900	3
za Ø povrtalne glave D	22 - 26,99 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	145 mm
Ključ za upravljanje art. 239902	SW3 (4Nm)
Prevesna dolžina A	80 mm
Viličasti ključ art. 239901	SW6
Ø držala D <sub>s</sub> h6	20 mm
Izvedba držala	kratko
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Povrtalo

---

**Pribor**

Pritezni čep Tip 3

239900 3

Ključ za pritezne čepe Pogon SW6

239901 SW6