

Garant GRIDLINE

Vertikalna omara z luknjasto steno širine 30G z s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	942141 2000
GTIN	4069515001069
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Navpične omare z luknjastimi stenami z izvleki in krilnimi vrati, na notranji strani ojačanimi, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Z prostonosečimi vertikalnimi izvlečnimi regali 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitvev kavljev in držal GARANT easyFix ter pribora za luknjaste stene. Luknjaste stene so prestavljive v rastru 25 mm. Luknjaste stene vodijo teleskopske tirnice. Nosilnost izvlečljivega regala je 80 kg.

Uporabna površina obeh strani na vertikalni izvlek $2,2 \text{ m}^2$. **Z enojno zaščito izvleka.**

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano.**

Napotek:

Primeren pribor, kot npr. kavlje in držala GARANT easyFix itd., najdete v skupini 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Uporabna višina izvlečljivega predelka	1692 mm
--	---------

Podatkovni list

Širina v G	30
Globina	700 mm
Izvedba	Vertikalna omara z luknjasto steno
Globina v G	28
Višina	2000 mm
Širina	750 mm
Masa	146 kg
Nosilnost izvlečljivega predelka	80 kg
Uporabna globina izvlečljivega predelka	656 mm
Število izvlečljivih pokončnih predelkov	2
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta izdelka	Vertikalna omara

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/942141-2000>