



Držalo KOMET Reamax® TS Cilindrično držalo, kratko, za Ø povrtalne glave D: 22-26,99mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Razred artikla	27E

Opis

Primerno za :

Povrtalne glave art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Obseg dobave:

Držalo vklj. s priteznim čepom, viličastim ključem za pritezni čep in orodjem za upravljanje.

Ključ za notranji 6-kotnik naročite posebej.

z notranjim hlajenjem: da

Prevesna dolžina A: 80 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 130 mm

Dolžina držala L_s : 50 mm

Ø držala D_s h6: 20 mm

Pritezni čep art. 239900: 3

Viličasti ključ art. 239901: SW6

Tehnični opis

Dolžina držala L_s	50 mm
Prevesna dolžina A	80 mm
za Ø povrtalne glave D	22 - 26,99 mm
Pritezni čep art. 239900	3
Viličasti ključ art. 239901	SW6
Celotna dolžina L_{celotna}	130 mm
Ključ za upravljanje art. 239902	SW3 (4Nm)

Ø držala D _s h6	20 mm
Izvedba držala	kratko
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Povrtalo

Pribor

Ključ za pritezne čepe Pogon SW6	239901 SW6
Pritezni čep Tip 3	239900 3