

Mitutoyo**Digitalni 2D-višinski merilnik Linear Height, Tip: PROMO015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

405308 PROMO015

GTIN

Razred artikla

44B

Opis**Opis:**

Linear Height LH-600F/FG je vrhunski 2D-višinski merilnik, ki združuje intuitivno upravljanje, večnamenskost in izjemno natančnost.

- Meritve se lahko izvajajo prek hibridnega krmilnika z zaslonom na dotik in vgrajeno membransko tipkovnico
- Najmanjša številna vrednost koraka je 0,1 μm
- Odlična natančnost (1,1+0,6L/600) μm
- Dvosmerni prenos podatkov Digimatic (Digimatic S1)
- Rezultate meritev lahko natisnete s tiskalnikom potrdil ali tiskalnikom Digimatic (DP-1 VA) in jih pošljete v računalnik prek brezžične komunikacije, kabla USB ali ključa USB
- Pnevmatiski pogonski mehanizem
- Samodejno izvajanje programov za dele v priučenem zaporedju
- Odlična vizualizacija tolerančnih primerjav GO/ $\pm$ NG
- Samostojno delovanje z akumulatorjem

Obseg dobave:

Vključuje napajalni kabel (CEE) in e-učenje

Tehnični opis

Ravnost	4 µm
Napajanje	Omrežno napajanje
Metoda pomikanja merilnih sani	pnevmatska
Masa	26,1 kg
Celotna višina	996 mm
Število vključenih akumulatorjev	1
Merilno območje	0 - 600 mm
maksimalno območje uporabe	0 - 972 mm
Raven natančnosti ponovitve	0,4 µm
Merilna sila	1 N
Serija	LH-600
Izvedba	brez držala
Točnost (L = merilna dolžina v mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno)	5 µm
Preklop koraka števil	0,1/0,01/0,001/0,0001 mm
Vrsta akumulatorja	Nikelj-kovinski hidrid
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / Cole
Diagonala prikazovalnika	21,3 cm
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Višinski merilniki