



Komplet

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG0058 5
GTIN	4069515001236
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Fleksibilne najlonske gibke cevi. Temperaturna obstojnost od -60 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

5 po 1 hitro spojko iz medenine in nastavkom. 3 × najlonska spiralna cev 3/8 palca s spojko št. 080058 vel. 5.

Tehnični opis

Priključek hitre spojke	3/8 col
Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Uporabna dolžina cevi	5 m
Temperaturno območje	-60 - 60 °C
Zunanji Ø cevi	12 mm
Notranji Ø cevi	9 mm
Vrsta izdelka	Cev
USP1	Spiralna najlonska cev, 3/8-colska, s spojko

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG0058-5>