

Verižno obešalo s 2 verigama, Uporabna dolžina: 4m**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 086428 4 |
| GTIN | 4032378140671 |
| Razred artikla | 08Y |

Opis**Izvedba:**

Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja).

Izredno trdno verižno obešalo z obesnimi kavljji s črno lakirano verigo.

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljjem) so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------|
| Uporabna dolžina | 4 m |
| Ø verige | 13 mm |
| Nosilnost WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 7500 kg |
| Nosilnost WLL $\beta = 45 - 60^\circ$ | 5300 kg |
| Vrsta izdelka | Verižna obešala |

