

**CNMG 120404, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: PS

Globina reza a_p : 1 - 3,5 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 450 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje