



Garn. enod. ravnih čeljusti, 3-del., mehk., za tip glave: 80mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	314625 80
GTIN	4069515004374
Razred artikla	32R

Opis

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo, vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

Dolžina L	37 mm
Višina H	26 mm
Širina B	12 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

