

Garant**Jeklen nož za notranje struženje A... SSSCR 75°, za rezalne obračalne ploščice SC.., desno****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260722 16/09
GTIN	4069515004473
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Srednji premik L_3	11,5 mm
Prevesna dolžina L_1	48 mm
Standard	DIN 8024
Celotna dolžina L	180 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Ø držala D_s	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
ISO-oznaka držala	A16Q SSSCR/L09
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
Oblika držala	Jeklo
Notranje hlajenje	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/260722-16/09>