

Garant**Jeklen nož za notranje struženje A... SSSCR 75°, za rezalne obračalne ploščice SC.., desno****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260722 25/09
GTIN	4069515004497
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Standard	DIN 8024
Ø držala D_s	25 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Prevesna dolžina L_1	75 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
ISO-oznaka držala	A25R SSSCR/L09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Velikost ploščice	9 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
Oblika držala	Jeklo
Notranje hlajenje	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/260722-25/09>