



CNMG 120404 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250250 HBX130
GTIN	4045197661500
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 120404 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Posnetje roba rezalnih robov: ...

Globina reza a_p : 1 - 6 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,55 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,55 mm/v
Lomilec odrezkov	MM
Radij rezila	0,4 mm
Posnetje roba rezalnih robov	...
Globina reza a_p	1 - 6 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HBX130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna