

**Nož za zarezovanje KOMET® HSS-Co5, Širina b: A5,15 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	240020 A5,15
GTIN	4047109015791
Razred artikla	24H

Opis**Izvedba:**

Noži za zarezovanje primerni za držalo art. 240010 **za zunanje utore (utori za Seegerjeve obroče)**: Širina noža ustreza veljavni toleranci H11 utora varnostnega obroča. Nože je treba ostriti le na čelni strani.

Uporaba:

Za izdelavo zunanjih utorov za varovalne obroče (obroč SEEGER®). Širina noža ustreza veljavni toleranci H11 utora varnostnega obroča. Nože je treba ostriti le na čelni strani.

Rezalni material: HSS Co 5

za širino vskočnika: 5 mm

Celotna dolžina: 150 mm

Višina h: 16 mm

primerno držalo: A1/2A

Tehnični opis

za širino vskočnika	5 mm
primerno držalo	A1/2A
Celotna dolžina	150 mm
Višina h	16 mm
Širina b	5,15 mm
Rezalni material	HSS Co 5
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

